

**Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda, es. fosfatata, Apertura: 12X14mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	615900 12X14
GTIN	4045197385390
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
Corpo ovale.

Norma:

DIN 838 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione fosfatata.

Descrizione tecnica

Ø Massimo anello D ₁ max	20 mm
Apertura ₂	14 mm
Ø Massimo anello D ₂ max	23 mm
Lunghezza chiave L	216 mm
Apertura ₁	12 mm
Dimensione apertura	metrica
Superficie	esecuzione fosfatata
Attributo del nome del prodotto	es. fosfatata
Tipo di prodotto	Chiave

