

**Giacca corta alta visibilità Plaline, arancione / zinco, Taglia: 25****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 091770 25 |
| GTIN | 4030913941356 |
| Classe articolo | 06I |

Descrizione**Esecuzione:**

Giacca corta catarifrangente in tessuto misto. Conforme allo standard UV 801.

- **Due tasche laterali applicate con patella e bottoni a pressione.**
- **Tasche pettorali con patella e chiusura a strappo.**
- **Polsini regolabili mediante bottone.**
- **Girovita regolabile con nastro, chiusura a strappo.**
- **Fessura di aerazione sulla schiena.**

Norma:

Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2.

Nota:

La tabella taglie con specchietto di confronto delle misure internazionali
 si trova nella parte informativa alla fine del catalogo.

Giacca corta catarifrangente in giallo / zinco al n. art. 091771.

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.

Descrizione tecnica

| | |
|-----------|----|
| Taglia DE | 25 |
|-----------|----|

| | |
|---|-------------------------------|
| Dimensione FR | 46C |
| Serie | Plaline |
| Genere | da uomo |
| Composizione del tessuto | 25% cotone |
| Composizione del tessuto | 75% poliestere |
| Grammatura del materiale / spessore del tessuto | 290 g/m ² |
| Abbigliamento standard | Oeko-Tex Standard 100 |
| Abbigliamento standard | Standard UV 801 |
| Lavaggio | Colorati 40 °C |
| Candeggiare | non candeggiare |
| Pulizia chimica | pulizia non chimica |
| Asciugatura | non asciugare in asciugatrice |
| Stanghette | non stirare |
| Colore | arancione / zinco |
| Norma | EN ISO 20471 |
| Tipo di prodotto | Giacca catarifrangente |