

**Salopette alta visibilità Plaline, arancione / zinco, Taglia: 98****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	091779 98
GTIN	4030913942513
Classe articolo	06I

**Descrizione****Esecuzione:**

Salopette catarifrangente in tessuto misto.

- **Tasca sulla coscia superiore con patella e chiusura a strappo.**
- **Tasca sulla pettorina con patella e chiusura a strappo, ulteriore tasca sulla pettorina con chiusura lampo.**
- **Regolazione del girovita con bottone jeans.**
- **Bretelle con inserto elastico.**
- **Fibbia di sicurezza a clip sulle bretelle.**

**Norma:**

Zertifiziert nach EN ISO 20471, Klasse 2.

**Nota:**

La tabella taglie con specchetto di confronto delle misure internazionali si trova nella parte informativa alla fine del catalogo.

**Salopette catarifrangente in giallo / zinco al n. art. 091778.**

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.

Norma: EN ISO 20471

**Descrizione tecnica**

Taglia DE	98
Dimensione FR	44L
Genere	da uomo
Serie	Plaline
Composizione del tessuto	25% cotone
Composizione del tessuto	75% poliestere
Grammatura del materiale / spessore del tessuto	290 g/m <sup>2</sup>
Abbigliamento standard	Oeko-Tex Standard 100
Lavaggio	Colorati 40 °C
Candeggiare	non candeggiare
Pulizia chimica	pulizia non chimica
Asciugatura	non asciugare in asciugatrice
Stanghette	non stirare
Colore	arancione / zinco
Norma	EN ISO 20471
Tipo di prodotto	Salopette catarifrangente