



Bussola con poligono esterno, 1/2 pollice, lunga, Per viti: M10



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	642900 M10
GTIN	4018754007226
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Costituite da due componenti. Corpo temprato in modo ottimale per l'assorbimento e la trasmissione della forza motrice. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura e stabile sull'utensile di manovra. Quadro interno secondo **DIN 3120**.

Uso:

Per viti XZN.

Norma:

DIN 2324

Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento NiCr resistente al distacco. Esagono in materiale tenace con durezza elevata, esecuzione lucida.

Descrizione tecnica

Ø Lato azionamento	22,7 mm
Per viti	M10
Lunghezza	140 mm
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Profilo di manovra	Giravite con poligono esterno
Tipo di prodotto	Bussola