



## Bussola snodata esagonale, 1/2 pollice, Apertura: 18mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	642600 18
GTIN	4018754006212
Classe articolo	63A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura sull'utensile di manovra. Quadro interno secondo **DIN 3120**.

Venature ottimali ottenute con un processo di forgiatura speciale. Aperture a tolleranze strette. Non scivolano sui bordi delle viti, perciò le teste di viti e dadi non vengono danneggiate. Rese prive di tensione e indeformabili con tempra in bagno d'olio, quindi grande precisione dimensionale. Superfici arrotondate. Esagono con profilo **AS-drive**.

#### Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

### Descrizione tecnica

Ø Lato uscita	25 mm
Apertura	18 mm
Lunghezza	70 mm
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Profilo di manovra	Chiavi a bussola con bocca esagonale
Tipo di prodotto	Bussola

