

**Mitutoyo****Calibri a corsoio da incasso verticale, Campo di misura: 100mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	499402 100
GTIN	4946368128368
Classe articolo	44A

**Descrizione****Esecuzione:**

Con **elettronica ABSolute** e cifre del display grandi e di facile lettura. La posizione zero viene impostata e memorizzata fino al cambio di batteria successivo (circa 1 anno e mezzo). Massima precisione di misurazione anche alla massima velocità di spostamento. Funzione ZERO / ABS – azzeramento e commutazione da misura relativa ad assoluta.

Calibro a corsoio da incasso con sistema di misura elettronico e capacitivo. **Montaggio verticale.**

**Uso:**

Per misura e posizionamenti su macchine utensili, dispositivi, ecc.

**Fornitura:**

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. 357.

**Accessori speciali:**

Cavo per la trasmissione dati n. art. 497085.

**Descrizione tecnica**

Lunghezza complessiva L <sub>2</sub>	220 mm
Limite di errore	0,03 mm
Intervallo di misurazione	0 - 100 mm

Lunghezza corsoio L <sub>1</sub>	244 mm
Taratura	Prezzo su richiesta
Peso	250 g
Risoluzione	0,01 mm
Numero di batterie contenute	1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione	081560 357
Alimentazione	Funzionamento a batteria
Norma	Norma interna
Interfaccia	Interfaccia Digimatic
Memorizzazione dei valori di misura	impostazione unica del punto zero
Metrologia	digitale
Tipo di prodotto	Riga di misura

## Servizi

Rapporto di taratura Calibri a corsoio universali Campo di misura massima 600 mm	021400 600
--	------------

## Accessori

Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D2	497085 D2
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello D1	497085 D1
Batteria /batteria speciale Tipo di batteria 357	081560 357
Cavo di collegamento con tasto DATA Modello USB2	497085 USB2
Ricevitori multipli / interfaccia per tastiera USB Modello	498975
Ricevitori / interfaccia per tastiera USB Modello	498965
Trasmettitori Modello S11E	498966 S11E