

Garant**Spazzola per piattello grana ceramica (CER), Ø 119 mm, Grana: 120****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	575035 120
GTIN	4045197892775
Classe articolo	51P

Descrizione**Esecuzione:**

Con scanalatura longitudinale per il serraggio su portafrese con trascinatore frontale (DIN 6357) e attacchi universali per mandrini portafresa (DIN 6358).

Spazzole a piattello con **setole abrasive molto spesse (dotazione completa)** colate nel piattello in plastica. **Elevata stabilità dimensionale** grazie a setole che si supportano a vicenda. Durata molto elevata.

Spazzole in nylon con **percentuale di grana ceramica**. Azione abrasiva aggressiva.

Vantaggi:

- **Ripassatura subito dopo il processo di asportazione truciolo.**
- **Risultati riproducibili grazie a una grana abrasiva continua.**
- **Sicurezza dei processi grazie all'elevata stabilità e precisione dimensionale.**
- **Montaggio rapido e sicuro senza altri accessori.**
- **Elevatissima precisione di concentricità.**

Uso:

Su **centri di lavorazione CNC** e nella **robotica**, preferibilmente nella **rettifica** con lubrorefrigerante. Lavorazione di pezzi piatti: **sbavatura, arrotondamento degli spigoli, lavori di precisione** dopo la fresatura, **finitura superficiale** ad es. di superfici di contatto e di tenuta.

Nota:

Esecuzioni speciali disponibili su richiesta.

Descrizione tecnica

Grado di finezza	medio
Spessore setole	1,1 mm
Grana	120
Avanzamento	3500 - 6500 mm/min
Accostamento	0,8 (fine) – 1,5 (grosso) mm
Attributo del nome del prodotto	Ø 119 mm
Ø Spazzola D ₁	119 mm
Ø Piattello D ₂	125 mm
Materiale abrasivo	Grana ceramica (CER)
Sigla materiale abrasivo	Ceramica
Ø Superficie di lavoro	119 mm
Ø Foro d ₁	27 con cava mm
Lunghezza utile H ₁	38 mm
Velocità consigliata	1100 - 1400 min ⁻¹
Numero massimo giri	3000 min ⁻¹
Tipo di prodotto	Spazzola per piattello

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Acciaio < 900 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 1400 N/mm ²	idoneo		
Acciaio < 55 HRC	limitatamente adatto		
Acciaio < 60 HRC	limitatamente adatto		
INOX	limitatamente adatto		
GG(G)	idoneo		
a umido max.	idoneo		
a secco	limitatamente adatto		

Accessori

Vite di serraggio con passaggio interno per LR Per Ø
Mandrino 27 mm

575096 27