



Chiave maschio piegata esagonale, con nasello, Esagono: 12mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	626070 12
GTIN	4062406648374
Classe articolo	62C

Descrizione

Esecuzione:

Gambo esagonale piegato a gomito; interamente temprato (tenace); su entrambe le estremità un perno di centratura, adatto per viti a esagono incassato secondo **DIN 6912** (Ribe CS).

Norma:

Ähnlich **DIN 6911**.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, superficie **nichelata**.

Descrizione tecnica

Lunghezze dei fianchi	45×125 mm
Esagono	12 mm
Ø Perno guida	7 mm
Profilo di manovra	Chiavi maschio esagonali con nasello tondo
Tipo di prodotto	Giravite