



Chiave poligonale doppia, diritta, Apertura: 20X22mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	617600 20X22
GTIN	4018754021376
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

STAHLWILLE – Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Anelli sottili e piatti per l'impiego in punti stretti. Con profilo **AS-Drive**.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

STAHLWILLE – acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Descrizione tecnica

Ø Massimo anello D_2 max	32,4 mm
Apertura a_1	20 mm
Lunghezza chiave L	210 mm
Apertura a_2	22 mm
Altezza massima anello $h_{1\max}$	10,8 mm
Ø Massimo anello D_1 max	29 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	es. cromata (resistente al distacco)

Tipo di prodotto

Chiave