



Chiavi poligonali doppie, curve, Apertura: 17X19mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	616500 17X19
GTIN	4018754021765
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette. Anelli sottili e piatti per l'impiego in punti stretti. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Le teste sono curvate su entrambe le estremità. Con profilo **AS-Drive**.

Norma:

DIN 897 / ISO 3318

Materiale:

acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Descrizione tecnica

Lunghezza chiave L	250 mm
Altezza massima anello $h_{1\max}$	13,5 mm
Apertura a_2	19 mm
Ø Massimo anello $D_1\max$	24,1 mm
Ø Massimo anello $D_2\max$	27 mm
Apertura a_1	17 mm
Dimensione apertura	Metrica
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	rivestimento al NiCr
Tipo di prodotto	Chiave

