



Chiave poligonale doppia, diritta, es. cromata, Apertura: 8X9mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	617950 8X9
GTIN	4045197441836
Classe articolo	62A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

HOLEX – con corpo ovale.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

HOLEX – Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Descrizione tecnica

Apertura ₁	8 mm
Ø Massimo anello D ₂ max	15 mm
Altezza massima anello h ₁ max	5,5 mm
Lunghezza chiave L	115 mm
Apertura ₂	9 mm
Ø Massimo anello D ₁ max	13,5 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	esecuzione cromata

Attributo del nome del prodotto	es. cromata
Tipo di prodotto	Chiave