



Chiave poligonale doppia, diritta, Apertura: 27X32mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	617600 27X32
GTIN	4018754085187
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

STAHLWILLE – Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Anelli sottili e piatti per l'impiego in punti stretti. Con profilo **AS-Drive**.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

STAHLWILLE – acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Descrizione tecnica

Apertura a_2	32 mm
Ø Massimo anello D_1 max	38,5 mm
Altezza massima anello $h_{1\max}$	12,8 mm
Ø Massimo anello D_2 max	45,5 mm
Apertura a_1	27 mm
Lunghezza chiave L	320 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	es. cromata (resistente al distacco)

Tipo di prodotto

Chiave