



Chiave poligonale doppia, diritta, es. cromata, Apertura: 8X10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	617950 8X10
GTIN	4045197441843
Classe articolo	62A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

HOLEX – con corpo ovale.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

HOLEX – Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Descrizione tecnica

Ø Massimo anello D_1 max	13,5 mm
Altezza massima anello $h_{1,max}$	6 mm
Apertura a_1	8 mm
Ø Massimo anello D_2 max	16 mm
Apertura a_2	10 mm
Lunghezza chiave L	115 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	esecuzione cromata

Attributo del nome del prodotto	es. cromata
Tipo di prodotto	Chiave