



Chiave poligonale doppia, diritta, es. fosfatata, Apertura: 20X22 mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 617900 20X22 |
| GTIN | 4045197385772 |
| Classe articolo | 62A |

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

HOLEX – con corpo ovale.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

HOLEX – acciaio al cromo-vanadio, superficie fosfatata.

Lunghezza chiave L: 204 mm

Ø massimo anello D₁ max: 29 mm

Ø massimo anello D₂ max: 32,4 mm

altezza massima anello h_{1 max}: 10,8 mm

Descrizione tecnica

| | |
|---|----------|
| Ø massimo anello D ₂ max | 32,4 mm |
| Lunghezza chiave L | 204 mm |
| Apertura ₂ | 22 mm |
| altezza massima anello h _{1 max} | 10,8 mm |
| Ø massimo anello D ₁ max | 29 mm |
| Apertura ₁ | 20 mm |
| Dim. apertura | Metrica |
| Posizione anello | 0 grado |
| Processo di produzione | forgiato |

| | |
|---------------------------------|--------------------------|
| Materiale | Acciaio al cromo-vanadio |
| Superficie | esecuzione fosfatata |
| Attributo del nome del prodotto | es. fosfatata |
| Tipo di prodotto | Chiave |