



Chiave poligonale doppia, diritta, Apertura: 14X15mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	617600 14X15
GTIN	4018754021307
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

STAHlwILLE – Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Anelli sottili e piatti per l'impiego in punti stretti. Con profilo **AS-Drive**.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

STAHlwILLE – acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Descrizione tecnica

Altezza massima anello $h_{1,max}$	7,5 mm
Ø Massimo anello $D_2 max$	23 mm
Lunghezza chiave L	165 mm
Apertura a_2	15 mm
Ø Massimo anello $D_1 max$	21,5 mm
Apertura a_1	14 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	es. cromata (resistente al distacco)

Tipo di prodotto

Chiave