

**Chiave poligonale doppia, diritta, es. cromata, Apertura: 10X11mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	617950 10X11
GTIN	4045197441850
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

HOLEX – con corpo ovale.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

HOLEX – Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Descrizione tecnica

Altezza massima anello $h_{1\max}$	6 mm
Apertura a_1	10 mm
Apertura a_2	11 mm
Ø Massimo anello $D_2\max$	17 mm
Lunghezza chiave L	130 mm
Ø Massimo anello $D_1\max$	16 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	esecuzione cromata

Attributo del nome del prodotto	es. cromata
Tipo di prodotto	Chiave