



## Chiavi poligonali doppie, curve, Apertura: 21X23mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	616500 21X23
GTIN	4018754021819
Classe articolo	63A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette. Anelli sottili e piatti per l'impiego in punti stretti. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Le teste sono curvate su entrambe le estremità. Con profilo **AS-Drive**.

#### Norma:

**DIN 897 / ISO 3318**

#### Materiale:

acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

### Descrizione tecnica

Ø Massimo anello D <sub>2</sub> max	32,9 mm
Apertura <sub>1</sub>	21 mm
Lunghezza chiave L	328 mm
Apertura <sub>2</sub>	23 mm
Ø Massimo anello D <sub>1</sub> max	29,8 mm
Altezza massima anello h <sub>1 max</sub>	14,5 mm
Dimensione apertura	Metrica
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	rivestimento al NiCr
Tipo di prodotto	Chiave

