



Chiave poligonale doppia, diritta, Apertura: 30X34mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	617600 30X34
GTIN	4018754021437
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

STAHLWILLE – Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Anelli sottili e piatti per l'impiego in punti stretti. Con profilo **AS-Drive**.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

STAHLWILLE – acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Descrizione tecnica

Ø Massimo anello D ₂ max	48,5 mm
Ø Massimo anello D ₁ max	43 mm
Apertura ₂	34 mm
Apertura ₁	30 mm
Lunghezza chiave L	325 mm
Altezza massima anello h _{1 max}	13,8 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	es. cromata (resistente al distacco)

Tipo di prodotto

Chiave