

**Chiave poligonale doppia, a curvatura profonda, es. cromata, Apertura: 30X34mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	615950 30X34
GTIN	4045197331366
Classe articolo	62A

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

Corpo ovale.

**Norma:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Materiale:**

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

**Descrizione tecnica**

Apertura <sub>1</sub>	30 mm
Lunghezza chiave L	375 mm
Apertura <sub>2</sub>	34 mm
Ø Massimo anello D <sub>1</sub> max	44 mm
Ø Massimo anello D <sub>2</sub> max	50 mm
Dimensione apertura	metrica
Superficie	esecuzione cromata
Attributo del nome del prodotto	es. cromata
Tipo di prodotto	Chiave

