



## Chiave poligonale doppia, diritta, es. cromata, Apertura: 13X17mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	617950 13X17
GTIN	4045197441874
Classe articolo	62A

### Descrizione

#### Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

**HOLEX** – con corpo ovale.

#### Norma:

**DIN 837 B / ISO 3318**

#### Materiale:

**HOLEX** – Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

### Descrizione tecnica

Apertura <sub>1</sub>	13 mm
Apertura <sub>2</sub>	17 mm
Lunghezza chiave L	165 mm
Ø Massimo anello D <sub>1</sub> max	20,5 mm
Ø Massimo anello D <sub>2</sub> max	25,5 mm
Altezza massima anello h <sub>1</sub> max	8 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	esecuzione cromata

Attributo del nome del prodotto	es. cromata
Tipo di prodotto	Chiave