



Chiave poligonale doppia, diritta, es. fosfatata, Apertura: 30X32 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	617900 30X32
GTIN	4045197385796
Classe articolo	62A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

HOLEX – con corpo ovale.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

HOLEX – acciaio al cromo-vanadio, superficie fosfatata.

Lunghezza chiave L: 318 mm

Ø massimo anello D_1 max: 43 mm

Ø massimo anello D_2 max: 48,5 mm

altezza massima anello $h_{1\max}$: 12,8 mm

Descrizione tecnica

Apertura $_1$	30 mm
Ø massimo anello D_2 max	48,5 mm
altezza massima anello $h_{1\max}$	12,8 mm
Lunghezza chiave L	318 mm
Ø massimo anello D_1 max	43 mm
Apertura $_2$	32 mm
Dim. apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado
Processo di produzione	forgiato

Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	esecuzione fosfatata
Attributo del nome del prodotto	es. fosfatata
Tipo di prodotto	Chiave