

**Giacca corta multinorma Multiseven, giallo / blu pervinca, Taglia: 60****Dati di ordinazione**

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 091780 60 |
| GTIN | 4046181591711 |
| Classe articolo | 09S |

Descrizione**Esecuzione:**

Giacca corta traspirante con chiusura lampo coperta da un gradevole tessuto morbido. Questa giacca idrorepellente, oleorepellente e resistente allo sporco offre un'elevata protezione dalle fiamme ed è autoestinguente.

- **Due tasche pettorali con patellae chiusura a strappo.**
- **Colletto variabile: alto o rovesciabile.**
- **Due tasche laterali con chiusura lampo nascosta.**
- **Quattro tasche interne.**
- **Piegia sulla schiena.**

Norma:

EN ISO 20471, Klasse 2; EN 1149-3-5; EN 61482-1-2, Klasse 1; EN ISO 11611, Klasse 1 A1; EN ISO 11612 A1, B1, C1, E2, F1; EN ISO 13034 Typ 6

Nota:

La misura indicata nel negozio corrisponde alla grandezza della confezione DE. Le dimensioni corrispondenti per i vari Paesi sono contenute nella tabella delle misure e nei dati tecnici.

Composición del tejido: 43% algodón

Composición del tejido: 2% fibra especial

Composición del tejido: 55 % modacrilo

Fabric composition: 43% cotton

Fabric composition: 55% modacrylic

Fabric composition: 2% special fibres

Descrizione tecnica

| | |
|---|--|
| Taglia DE | 60 |
| Dimensione FR | 64 |
| Dim. IT | 64 |
| Genere | da uomo |
| Composizione del tessuto | 2% fibra speciale |
| Composizione del tessuto | 55% modacrile |
| Composizione del tessuto | 43% cotone |
| Grammatura del materiale/spessore del tessuto | 350 g/m ² |
| Lavaggio | Colorati 60 °C |
| Candeggiare | non candeggiare |
| Pulizia chimica | pulizia delicata con percloroetilene |
| Asciugatura | asciugatura delicata in asciugatrice (bassa temperatura) |
| Stanghette | calore moderato, fino alla temperatura massima di 150 °C |
| Colore | giallo / blu pervinca |
| Norma | EN 13034-6 |
| Norma | EN ISO 20471 |
| Norma | EN 61482-1-2 |
| Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 1149 Caratteristiche antistatiche |
| Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 11612 Protezione da fiamme e calore |
| Abbigliamento a norma | DIN EN ISO 11611 Protezione durante la saldatura |
| Tipo di prodotto | Giacca catarifrangente |

