



Chiave poligonale doppia, diritta, es. cromata, Apertura: 16X17mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	617950 16X17
GTIN	4045197441898
Classe articolo	62A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

HOLEX – con corpo ovale.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

HOLEX – Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Descrizione tecnica

Apertura ₂	17 mm
Ø Massimo anello D ₂ max	25,5 mm
Lunghezza chiave L	169 mm
Apertura ₁	16 mm
Altezza massima anello h _{1 max}	8 mm
Ø Massimo anello D ₁ max	24,5 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	esecuzione cromata

Attributo del nome del prodotto	es. cromata
Tipo di prodotto	Chiave