



Chiavi poligonali doppie, curve, Apertura: 12X13mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	616500 12X13
GTIN	4018754021703
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette. Anelli sottili e piatti per l'impiego in punti stretti. Resistenza ottimale alla flessione, buona trasmissione della forza. Le teste sono curvate su entrambe le estremità. Con profilo **AS-Drive**.

Norma:

DIN 897 / ISO 3318

Materiale:

acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Descrizione tecnica

Apertura ₂	13 mm
Altezza massima anello $h_{1\max}$	10,5 mm
Ø Massimo anello $D_1\max$	17,3 mm
Lunghezza chiave L	203 mm
Apertura ₁	12 mm
Ø Massimo anello $D_2\max$	18,6 mm
Dimensione apertura	Metrica
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	rivestimento al NiCr
Tipo di prodotto	Chiave

