



Chiave poligonale doppia, diritta, es. cromata, Apertura: 6X7mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	617950 6X7
GTIN	4045197441829
Classe articolo	62A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

HOLEX – con corpo ovale.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

HOLEX – Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Descrizione tecnica

Lunghezza chiave L	100 mm
Apertura ₁	6 mm
Ø Massimo anello D ₂ max	12 mm
Ø Massimo anello D ₁ max	10,5 mm
Apertura ₂	7 mm
Altezza massima anello h _{1 max}	4,5 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	esecuzione cromata

Attributo del nome del prodotto

es. cromata

Tipo di prodotto

Chiave