



Bussola esagonale, attacco da 1/2 pollice, lunga con testa sferoidale, Esagono: 10mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	643450 10
GTIN	4018754007363
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Costituite da due componenti. Corpo temprato in modo ottimale per l'assorbimento e la trasmissione della forza motrice. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura e stabile sull'utensile di manovra. Quadro interno secondo **DIN 3120**.

Uso:

Per avvitare con angolazione fino a 25°.

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco. Esagono in materiale tenace con durezza elevata, esecuzione lucida.

Nota:

ATTENZIONE!

Esiste anche un'altra alternativa GARANT per questo prodotto!

Codice prodotto consigliato: 643439

Descrizione tecnica

Esagono	10 mm
Lunghezza	100 mm
Ø Lato azionamento	22,7 mm
Quadro di manovra femmina	1/2 pollici
Profilo di manovra	Giravite esagonale
Con testa sferoidale	sì

Tipo di prodotto

Bussola