

**Chiave poligonale doppia, diritta, es. cromata, Apertura: 30X32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	617950 30X32
GTIN	4045197441973
Classe articolo	62A

**Descrizione****Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

**HOLEX** – con corpo ovale.

**Norma:**

**DIN 837 B / ISO 3318**

**Materiale:**

**HOLEX** – Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

**Descrizione tecnica**

Apertura <sub>2</sub>	32 mm
Apertura <sub>1</sub>	30 mm
Ø Massimo anello D <sub>1</sub> max	43 mm
Lunghezza chiave L	318 mm
Ø Massimo anello D <sub>2</sub> max	48,5 mm
Altezza massima anello h <sub>1</sub> max	12,8 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	esecuzione cromata

Attributo del nome del prodotto	es. cromata
Tipo di prodotto	Chiave