

**Chiave poligonale doppia, diritta, es. cromata, Apertura: 16X18mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	617950 16X18
GTIN	4045197441904
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

HOLEX – con corpo ovale.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

HOLEX – Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Descrizione tecnica

Ø Massimo anello D ₁ max	24,5 mm
Lunghezza chiave L	169 mm
Apertura ₁	16 mm
Ø Massimo anello D ₂ max	25,5 mm
Altezza massima anello h ₁ max	7,8 mm
Apertura ₂	18 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	esecuzione cromata

Attributo del nome del prodotto	es. cromata
Tipo di prodotto	Chiave