

**Chiave poligonale doppia, diritta, es. cromata, Apertura: 17X19mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	617950 17X19
GTIN	4045197441911
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

HOLEX – con corpo ovale.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

HOLEX – Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Descrizione tecnica

Lunghezza chiave L	184 mm
Ø Massimo anello D ₂ max	27,6 mm
Apertura ₂	19 mm
Ø Massimo anello D ₁ max	26,5 mm
Apertura ₁	17 mm
Altezza massima anello h _{1 max}	8,8 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	esecuzione cromata

Attributo del nome del prodotto	es. cromata
Tipo di prodotto	Chiave