



Chiave poligonale doppia, diritta, es. cromata, Apertura: 20X22mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	617950 20X22
GTIN	4045197441959
Classe articolo	62A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.

HOLEX – con corpo ovale.

Norma:

DIN 837 B / ISO 3318

Materiale:

HOLEX – Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Descrizione tecnica

Altezza massima anello $h_{1\max}$	10,8 mm
Ø Massimo anello $D_2\max$	32,4 mm
Apertura a_1	20 mm
Lunghezza chiave L	204 mm
Ø Massimo anello $D_1\max$	29 mm
Apertura a_2	22 mm
Dimensione apertura	Metrica
Posizione anello	0 grado
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	esecuzione cromata

Attributo del nome del prodotto	es. cromata
Tipo di prodotto	Chiave