



Chiave poligonale doppia speciale, Larghezza chiavi: 19X22mm



Dati di ordinazione

| | |
|-----------------|---------------|
| Numero d'ordine | 618000 19X22 |
| GTIN | 4018754022090 |
| Classe articolo | 63A |

Descrizione

Esecuzione:

Chiave poligonale forgiata AD arco. Aperture a tolleranze ridotte. Resistente alla torsione. Con profilo **AS-Drive**.

Uso:

Chiave speciale per lavori sul blocco motore, per esempio montaggio del carburatore, collettore, ecc. e ovunque sia difficile raggiungere viti e bulloni con normali chiavi poligonali doppie.

Materiale:

Acciaio al cromo; rivestimento al NiCr resistente al distacco; superfici arrotondate.

Descrizione tecnica

| | |
|-------------------------|--------------------------------------|
| Ø Anello D ₂ | 32 mm |
| Lunghezza chiave | 225 mm |
| Apertura ₁ | 19 mm |
| Apertura ₂ | 22 mm |
| Ø Anello D ₁ | 28 mm |
| Dimensione apertura | Metrica |
| Altezza della testa h | 9 mm |
| Processo di produzione | forgiato |
| Materiale | Acciaio al cromo |
| Superficie | es. cromata (resistente al distacco) |

| | |
|----------------------|--------|
| Lato anello AS-drive | sì |
| Forma arcuata | sì |
| Tipo di prodotto | Chiave |