



## Set di chiavi maschio esagonali piegate Acciaio legato, Hex-Plus, Numero di giraviti: 9



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	627350 9
GTIN	4013288192332
Classe articolo	63F

### Descrizione

#### Esecuzione:

Gambo piegato a gomito; testa sferoidale per lavorare con angolazione fino a 30°. Acciaio legato inossidabile, indurito sottovuoto a freddo, **profilo Hex-plus**.

#### Contenuto:

Cad. 1 chiave maschio piegata n. art. 627320: Dim. 1,5; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10  
Riposte in: Supporto in plastica

### Descrizione tecnica

Numero di giraviti	9
Denominazione originale prodotto	3950/9 Hex-Plus Stainless 1
Materiale	Acciaio legato, INOX
Profilo di manovra	Giraviti esagonale
Tipo di prodotto	Giravite

### Accessori

Chiave maschio esagonale piegata, esecuzione lunga INOX Esagono 3 mm	627320 3
---	----------

Chiave maschio esagonale piegata, esecuzione lungaINOX Esagono 5 mm	627320 5
Chiave maschio esagonale piegata, esecuzione lungaINOX Esagono 1,5 mm	627320 1,5
Chiave maschio esagonale piegata, esecuzione lungaINOX Esagono 2,5 mm	627320 2,5
Chiave maschio esagonale piegata, esecuzione lungaINOX Esagono 6 mm	627320 6
Chiave maschio esagonale piegata, esecuzione lungaINOX Esagono 2 mm	627320 2
Chiave maschio esagonale piegata, esecuzione lungaINOX Esagono 10 mm	627320 10
Chiave maschio esagonale piegata, esecuzione lungaINOX Esagono 8 mm	627320 8
Chiave maschio esagonale piegata, esecuzione lungaINOX Esagono 4 mm	627320 4