

Garant

Punta da centro per macchine a CN in HSS-E-PM n. art. 112060, in custodia di plastica 90°, TiAlN, Tipo: 6-12

**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	112106 6-12
GTIN	4045197894304
Classe articolo	11A

Descrizione**Esecuzione:**

Set di punte da centro per macchine a CN in custodia di plastica.

Punta da centro per macchine CN a elevate prestazioni.

Materiale da taglio **per le applicazioni più difficili** in termini di durata ed elevata precisione. Ottima resistenza all'usura negli acciai inossidabili.

Esatta affilatura dei taglienti al centro con sottile tagliente trasversale, quindi semplicità di foratura ed esecuzione precisa del foro di centraggio. Estremamente stabile grazie alle scanalature corte.

Con piani di trascinamento a norma DIN 1835-B.

Contenuto:

4 punte da centro NC n. art. 112060.

Contenuto:

Cad. 1 punta da centro per macchine a CN: Dim. 6; 8; 10; 12.

Fornitura:

Set di 4 punte da centro per macchine a CN in custodia di plastica.

Nota:

Usare il numero di giri per il \varnothing di foratura effettivo (non per il \varnothing esterno della punta).

Descrizione tecnica

Ø Nominale D _c	6 mm
Ø Nominale D _c	8 mm
Ø Nominale D _c	10 mm
Ø Nominale D _c	12 mm
Rivestimento	TiAlN
Materiale da taglio	HSS E PM
Norma	Norma interna
Modello	N
Tolleranza Ø nominale	h6
Angolo di affilatura	90 grado
Codolo	DIN 1835 B con h6
Colore collarino	senza
Tipo di prodotto	Punta da centro

Accessori

Punta da centro per CN in HSS-E-PM90° N Ø DC h6 12 mm	112060 12
Punta da centro per CN in HSS-E-PM90° N Ø DC h6 8 mm	112060 8
Punta da centro per CN in HSS-E-PM90° N Ø DC h6 6 mm	112060 6
Punta da centro per CN in HSS-E-PM90° N Ø DC h6 10 mm	112060 10