

**Chiave a tubo doppia esagonale, Apertura: 6X7mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	620120 6X7
GTIN	4045197438027
Classe articolo	62C

Descrizione**Esecuzione:**

Tubo in acciaio da bonifica a parete sottile, con foro trasversale per la spina.

Norma:

DIN 896 B

Materiale:

Tubi d'acciaio per bonifica, al cromo.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	110 mm
Ø Foro per spina di manovra	6,3 mm
Apertura ₁	6 mm
Apertura ₂	7 mm
Norma	DIN 896 B
Materiale	acciaio da bonifica, cromato
Superficie	es. cromata
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

Accessori

Spina di manovra a gradini Lunghezza complessiva 245 mm	621800 245
Spina di manovra a gradini Lunghezza complessiva 180 mm	621800 180
Spina, cilindrica Ø×Lunghezza complessiva 6X160 mm	621600 6X160
Spina di manovra a gradini Lunghezza complessiva 175 mm	621800 175