



Chiavi poligonali doppie, diritte, per viti Torx®, Impronta Torx®: E20XE24



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	619400 E20XE24
GTIN	4018754022373
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate, diritte. Teste piatte e anelli sottili per l'accesso a punti con limitata libertà di movimento. Corpo profilato a doppia T.

Materiale:

Acciaio al cromo; esecuzione cromata e nichelata.

Lunghezza chiave L: 227 mm

Ø massimo anello D₁ max: 24,7 mm

Ø massimo anello D₂ max: 29,2 mm

altezza massima anello h₁ max: 10,5 mm

altezza massima anello h₂ max: 12,5 mm

Descrizione tecnica

Altezza massima anello h ₂ max	12,5 mm
Ø Massimo anello D ₂ max	29,2 mm
Lunghezza chiave L	227 mm
Profilo Torx® ₁	E20
Profilo Torx® ₂	E24
Altezza massima anello h ₁ max	10,5 mm
Ø Massimo anello D ₁ max	24,7 mm
Processo di produzione	forgiato
Materiale	Acciaio al cromo
Tipo di prodotto	Chiave

