

**Chiave poligonale doppia aperta, Apertura: 30X32mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	619705 30X32
GTIN	4045197673435
Classe articolo	62A

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate; con anello rinforzato, quindi particolarmente stabili; grande precisione dimensionale. Teste piegate a 10°.

Codolo ovale, antiscivolo, molto stabile. Con anello esagonale fino alla misura 12×14 mm anello poligonale – a partire dalla misura 14×17 mm.

Norma:

DIN 3118 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Descrizione tecnica

Apertura ₂	32 mm
Altezza massima anello $h_{1\max}$	19 mm
Altezza massima anello $h_{2\max}$	20,5 mm
Lunghezza chiave L	297 mm
Ø Massimo anello $D_1\max$	50,4 mm
Ø Massimo anello $D_2\max$	52,4 mm
Apertura ₁	30 mm
Dimensione apertura	Metrica
Norma	DIN 3118 / ISO 3318
Posizione anello	10 grado

Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. cromata
Tipo di prodotto	Chiave