



Chiave poligonale doppia aperta, Apertura: 9X11 mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	619705 9X11
GTIN	4045197673336
Classe articolo	62A

Descrizione

Esecuzione:

Forgiate; con anello rinforzato, quindi particolarmente stabili; grande precisione dimensionale. Teste piegate a 10°.

Codolo ovale, antiscivolo, molto stabile. Con anello esagonale fino alla misura 12×14 mm anello poligonale – a partire dalla misura 14×17 mm.

Norma:

DIN 3118 / ISO 3318

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Descrizione tecnica

Altezza massima anello $h_{2\max}$	8,5 mm
Lunghezza chiave L	153 mm
Apertura a_1	9 mm
Ø Massimo anello $D_2\max$	21,4 mm
Altezza massima anello $h_{1\max}$	8 mm
Apertura a_2	11 mm
Ø Massimo anello $D_1\max$	19,4 mm
Dimensione apertura	Metrica
Norma	DIN 3118 / ISO 3318
Posizione anello	10 grado

Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. cromata
Tipo di prodotto	Chiave