

Chiave a tubo doppia esagonale, Apertura: 30X32 mm**Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	620500 30X32
GTIN	8414909015027
Classe articolo	66B

Descrizione**Esecuzione:**

Forgiate; con stelo esagonale massiccio di supporto alla chiave e foro trasversale per spine. Molto robusto; con esagono interno profondo per prigionieri particolarmente sporgenti.

Norma:

Ähnlich **DIN 896 A**.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Lunghezza complessiva: 208 mm

Ø foro per spina di manovra: 13 mm

Esagono esterno codolo S: 30 mm

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	208 mm
Ø foro per spina di manovra	13 mm
Apertura ₁	30 mm
Esagono esterno codolo S	30 mm
Apertura ₂	32 mm
Profilo di manovra	Chiavi a bussola esagonale
Processo di produzione	forgiate
Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	es. cromata
Tipo di prodotto	Chiave a bussola

