



Impugnatura a T, 1 pollice completa



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	648300
GTIN	2050001016256
Classe articolo	63A

Descrizione

Esecuzione:

Quadri femmina a norma DIN 3120-D 25 con foro.

Testina scorrevole per trovare il punto di leva più favorevole. Testina scorrevole di ricambio senza impugnatura, disponibile al n. art. 648200 e impugnatura di ricambio disponibile al n. art. 648700.

Norma:

DIN 3122-A 25

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Per:

Chiavi a bussola azionate a mano.

Descrizione tecnica

Materiale impugnatura	Acciaio al cromo
Quadro di manovra femmina	1 pollici
Lunghezza complessiva	700 mm
Norma	DIN 3122-A 25
Materiale	Acciaio al cromo
Superficie	esecuzione cromata
A sbloccaggio rapido	no
Con QuickRelease	no
Testina scorrevole	sì

Tipo di prodotto

Chiave a bussola

Accessori

Impugnatura per 1 pollice

648700

Testina scorrevole da 1 pollice senza impugnatura

648200