



Set di giraviti esagonali per elettronica Kraftform Micro, Numero di giraviti: 7



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	627475 7
GTIN	4013288101686
Classe articolo	63F

Descrizione

Esecuzione:

Impugnatura ergonomica in multicomponente con **cappuccio ruotabile** (con impronta per impiego sulla punta dell'indice nei lavori di precisione). **Zona di torsione** a configurazione ottimale per avvitare in modo efficiente e rapido e **zona di forza** per la trasmissione di momenti torcenti elevati.

Lame in acciaio per utensili di grande qualità, superficie cromata opaca, punta brunita.

L'impronta Hex-Plus previene la deformazione della testa della vite e trasmette più momento torcente.

Uso:

Per avvitare in modo efficiente e preciso nel settore dell'elettronica. Ideale anche per tutti i lavori di regolazione e calibratura di precisione.

Fornitura:

Cad. 1 giravite per elettronica n. art. 627470: Dim. 0,7; 0,9; 1,3; 1,5; 2; 2,5; 3

Descrizione tecnica

Numero di giraviti	7
Profilo di manovra	Giraviti esagonale
Cappuccio girevole	sì
Tipo di prodotto	Giravite

Accessori

Giraviti esagonale per elettronicaKraftform Micro Esagono
3 mm

627470 3

Giraviti esagonale per elettronicaKraftform Micro Esagono
0,9 mm

627470 0,9

Giraviti esagonale per elettronicaKraftform Micro Esagono
1,5 mm

627470 1,5

Giraviti esagonale per elettronicaKraftform Micro Esagono
1,3 mm

627470 1,3

Giraviti esagonale per elettronicaKraftform Micro Esagono
0,7 mm

627470 0,7

Giraviti esagonale per elettronicaKraftform Micro Esagono
2 mm

627470 2

Giraviti esagonale per elettronicaKraftform Micro Esagono
2,5 mm

627470 2,5