

**Chiave a settore snodata con nasello, Ø Massimo / Ø Perno guida: 60/4mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	628100 60/4
GTIN	4020772053079
Classe articolo	63Q

Descrizione**Esecuzione:**

Chiave a settore snodata con nasello tondo.
Acciaio speciale, profilato, temprato, brunito.

Uso:

Per dadi cilindrici a fori radiali DIN 1816.

Descrizione tecnica

Lunghezza complessiva	205 mm
Ø Massimo	60 mm
Per Ø esterno dado	35 - 60 mm
Ø Perno guida	4 mm
Modello	775D
Denominazione originale prodotto	776C
Tipo di prodotto	Chiave a settore