

**Mola abrasiva bombata diamantata D×T×H (mm), 125×23×20, Modello: D126****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	597750 D126
GTIN	9003171029024
Classe articolo	53Y

**Descrizione****Esecuzione:**

**Mole a tazza e bombate con rivestimento diamantato.** Grana universale per una qualità superficiale medio-fine e fine con buona capacità di asportazione. **Specifiche tecniche:**

**D126C75B DIAGO W-Carbide.**

**Uso:**

**Universali per la rettifica di utensili su tutte le comuni rettificatrici.** Per la rettifica di **utensili in metallo duro e materiali a truciolo corto, privi di ferro.** Particolarmente adatte per rettifica a secco, ma utilizzabili anche per rettifica a umido.

**Descrizione tecnica**

Grana	D126
Specifica	D126C75B DIAGO W-Carbide
Sigla materiale abrasivo	D
Lavorazione	Rettifica di utensili
Materiale abrasivo	diamantato

Forma	12A2F
Ø Disco D	125 mm
Larghezza disco T	23 mm
Attributo del nome del prodotto	125×23×20
Ø Foro H	20 mm
Larghezza rivestimento abrasivo W lato frontale	5 mm
Altezza rivestimento abrasivo X	4 mm
Tipo di prodotto	Platorello

## Dati utente

	Idoneità	V <sub>c</sub>	Codice ISO
Metallo duro (HM)	idoneo		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		