



## Piastra di confronto per la durezza HV 10, Valore di durezza (circa): 700



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	495164 700
GTIN	2050001958174
Classe articolo	49L

### Descrizione

#### Esecuzione:

Eccellenti piastre di confronto della durezza in acciaio ottimizzato e omogeneo per la taratura periodica degli strumenti di controllo della durezza.

#### Vantaggi:

Sistema modulare colorato e simbolico su ogni imballaggio.

#### Fornitura:

Tutte le piastre di confronto della durezza vengono fornite con **un certificato di taratura DAkks**.

#### Nota:

**Su richiesta sono disponibili altre procedure di taratura e piastre di confronto della durezza in altre dimensioni e con griglia. Rapida disponibilità dal magazzino del produttore.**

### Descrizione tecnica

Procedura	HV 10
Ø	65 mm

Altezza	10 mm
Valore di durezza (circa)	700
Certificato di collaudo	Certificato di collaudo del produttore
Incluso certificato di taratura DAkkS	sì
Imballaggio	Custodia rigida
Tipo di prodotto	Piastra di confronto per la durezza