

**Chiave a settore snodata con nasello, Ø Massimo / Ø Perno guida: 155/8mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	628100 155/8
GTIN	4020772053192
Classe articolo	63Q

Descrizione**Esecuzione:**

Chiave a settore snodata con nasello tondo.
Acciaio speciale, profilato, temprato, brunito.

Uso:

Per dadi cilindrici a fori radiali DIN 1816.

Descrizione tecnica

Ø Massimo	155 mm
Per Ø esterno dado	95 - 155 mm
Ø Perno guida	8 mm
Lunghezza complessiva	335 mm
Modello	775D
Denominazione originale prodotto	776C
Tipo di prodotto	Chiave a settore