

**Diamante ravnivamole cilindrico, Peso diamante: 2,4kt****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	599700 2,4
GTIN	9003172494623
Classe articolo	53Y

Descrizione**Esecuzione:**

Ravnivamole standard per tutte le macchine con attacco adatto. I ravnivamole sono utensili **monouso**, vale a dire che una volta consumati devono essere completamente sostituiti. (Non è possibile sostituirli nella montatura.) Ravnivamole monouso **multigrana** con più diamanti singoli.

Uso:

Per ravnivare e riaffilare in modo accurato le mole riproducendo un determinato stato dell'utensile (rotazione coassiale e oscillazione assiale, profilo mola, struttura superficiale, capacità di abrasione). Per la produzione di componenti singoli e in piccola serie accertarsi che vi sia una lubrorefrigerazione sufficiente. Rapporti di serraggio corti (lunghezza libera < 2xD) evitano problemi di oscillazione. Per mole a profilo **diritto**, per rettifica in piano e in tondo esterna.

Descrizione tecnica

Per dimensione disco abrasivo	Ø max. 500 mm
Peso diamante	2,4 kt
Tipo di ravnivatore	multigrana
Lunghezza complessiva L	60 mm
Ø Testa D ₁	10 mm
Sigla materiale abrasivo	D
Tipo di prodotto	Ravnivamole manuale

