

**Mola abrasiva bombata diamantata D×T×H (mm), 100×25×20, Modello: D64****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	597700 D64
GTIN	9003170380126
Classe articolo	53Y

Descrizione**Esecuzione:**

Mole a tazza e bombate con rivestimento diamantato. A grana fine per un'ottima qualità superficiale con buona capacità di asportazione. **Specifiche tecniche: D64C50B DIAGO W-Carbide.**

Uso:

Universali per la rettifica di utensili su tutte le comuni rettificatrici. Per la rettifica di **utensili in metallo duro e materiali a truciolo corto, privi di ferro.** Particolarmente adatte per rettifica a secco, ma utilizzabili anche per rettifica a umido.

Descrizione tecnica

Grana	D64
Specifica	D64C50B DIAGO W-Carbide
Sigla materiale abrasivo	D
Lavorazione	Rettifica di utensili
Materiale abrasivo	diamantato

Forma	12A2D
Ø Disco D	100 mm
Larghezza disco T	25 mm
Attributo del nome del prodotto	100×25×20
Ø Foro H	20 mm
Larghezza rivestimento abrasivo W lato frontale	6 mm
Altezza rivestimento abrasivo X	2 mm
Tipo di prodotto	Platorello

Dati utente

	Idoneità	V _c	Codice ISO
Metallo duro (HM)	idoneo		
Alluminio, CFRP	limitatamente adatto		
a umido max.	limitatamente adatto		
a secco	idoneo		