



## Punte universali in metallo duro esecuzione lunga, Ø Punta: 12mm



### Dati di ordinazione

Numero d'ordine	787045 12
GTIN	9002741045969
Classe articolo	76G

### Descrizione

#### Esecuzione:

Inserto in metallo duro rettificato al diamante su tutti i lati con **taglienti ultra affilati e superduri**. Profilo a gradino quadruplo per trasporto rapido della polvere di foratura.

#### Uso:

**Foratura a rotazione** precisa in piastrelle, muratura e calcestruzzo, metallo, legno e plastica.

#### Nota:

**Attenzione – ammesso solo l'impiego a rotazione (senza percussione)!**

### Descrizione tecnica

Lunghezza elica	300 mm
Lunghezza complessiva	400 mm
Ø Punta	12 mm
Numero taglienti Z	2
Materiale da taglio	HM
Impiego con/senza percussione	nessuna foratura a percussione
Codolo	Codolo cilindrico
Tipo di prodotto	Punte universali