

**Punte bit multiuso in metallo duro, 1/4 pollice (E 6,3), Ø Punta: 5mm****Dati di ordinazione**

Numero d'ordine	787047 5
GTIN	9002740000198
Classe articolo	76G

**Descrizione****Esecuzione:**

Inserto in metallo duro rettificato al diamante su tutti i lati con **taglienti ultra affilati e superduri**. Profilo a gradino quadruplo per trasporto rapido della polvere di foratura.

Punte bit multiuso in metallo duro, 1/4 pollice (**E 6,3**).

**Uso:**

**Foratura a rotazione** precisa in piastrelle, muratura e calcestruzzo, metallo, legno e plastica.

**Nota:**

**Attenzione – ammesso solo l'impiego a rotazione (senza percussione)!**

**Descrizione tecnica**

Ø Punta	5 mm
Lunghezza complessiva	100 mm
Lunghezza elica	39 mm
Numero taglienti Z	2
Materiale da taglio	HM
Impiego con/senza percussione	nessuna foratura a percussione
Codolo esagonale per bit	E 6,3
Tipo di prodotto	Punte universali