



Punte universali in metallo duro, Ø Punta: 4mm



Dati di ordinazione

Numero d'ordine	787040 4
GTIN	9002740008101
Classe articolo	76G

Descrizione

Esecuzione:

Inserto in metallo duro rettificato al diamante su tutti i lati con **taglienti ultra affilati e superduri**. Profilo a gradino quadruplo per trasporto rapido della polvere di foratura.

Uso:

Foratura a rotazione precisa in piastrelle, muratura e calcestruzzo, metallo, legno e plastica.

Nota:

Attenzione – ammesso solo l'impiego a rotazione (senza percussione)!

Descrizione tecnica

Ø Punta	4 mm
Lunghezza complessiva	75 mm
Lunghezza elica	39 mm
Numero taglienti Z	2
Materiale da taglio	HM
Impiego con/senza percussione	nessuna foratura a percussione
Codolo	Codolo cilindrico
Tipo di prodotto	Punte universali