



**Tronchese a tagliente laterale, esecuzione cromata, manici rivestiti,  
Lunghezza complessiva: 250mm**



## Dati di ordinazione

Numero d'ordine	723100 250
GTIN	4003773039754
Classe articolo	73F

## Descrizione

### Esecuzione:

Testa robusta con taglienti temprati a induzione (circa 64 HRC). Articolazione sovrapposta. Elevate prestazioni di taglio grazie al rapporto di trasmissione ottimale. Pinza in esecuzione cromata, manici con rivestimenti in multicomponente.

### Uso:

Per tutti i fili (durata elevata anche in caso di filo duro). Resistente alle massime sollecitazioni.

### Norma:

**DIN ISO 5749**

### Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, forgiato e temprato in bagno d'olio.

## Descrizione tecnica

Capacità di taglio filo duro fino a Ø	3,5 mm
Capacità di taglio filo dolce fino a Ø	4,6 mm
Lunghezza complessiva	250 mm
Capacità di taglio filo armonico fino a Ø	3 mm
Norma	DIN ISO 5749
Impugnatura	Rivestimento in multicomponente
Processo di produzione	Taglienti temprati a induzione (ca. 64 HRC)

Materiale	Acciaio al cromo-vanadio
Superficie	cromato
Tronchese laterale ad elevate prestazioni	no
Con molla attivabile	no
Tipo di prodotto	Pinza tagliente